






緩降機格納箱及び屋外BOX寸法図





緩降機収納箱



緩降機屋外BOX



D型金具屋外用BOX(壁付)



D型金具屋外用BOX(床付)

備えあれば
安心・安全ライフ

ORIRO

ORIRO 緩降機

●お問い合わせは……

ORIRO オリロー株式会社

URL : <http://www.oriro.co.jp> e-mail : oriro@oriro.co.jp

本 社	〒112-0001	東京都文京区白山4-25-6 TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909
札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北8条西24-1-3 TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町1-16-6 TEL. 022-208-7744 FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見4-28-35 アークパレス1F TEL. 049-279-7744 FAX. 049-279-7745
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡2-17-24 TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷3-383 TEL. 052-352-7744 FAX. 052-352-7775
浜松出張所	〒435-0014	静岡県浜松市東区大蒲町87-12 ミツガルセ-101号室 TEL. 053-541-7744 FAX. 053-541-7745
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天2-14-24 TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水3-9-21 TEL. 092-551-7744 FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949
メンテナンス部	〒112-0001	東京都文京区白山5-1-3-7F TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-7745
埼玉工場	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745 TEL. 0493-72-7744 FAX. 0493-74-0869
新潟工場	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949

●本製品は予告なく変更することがあります

2018.09 改訂版



国家検定合格品
型式承認番号
ORIROⅢ
降第28~1号

追求した安全性能 ORIRO III



緩降機
型式承認番号 降第28～1号

厳しい検査基準をクリア、万が一の時に皆様の尊い命を守るべく開発された緩降機。

ORIRO III (荷重1360N ロープ長3～50m)



型式承認番号 降第28～1号



2001年3月13日
「緩降機の着用具の改良」で
消防庁長官より優秀賞を受賞。

ORIRO 緩降機

緩降機とは降下速度を一定の範囲に調整されたもので、使用者が他人の力を借りずに自重により自動的に連続交互に降下する器具です。

構造でわかる安全性

調速器は、滑車と歯車と遠心ブレーキで構成されていて、安全に降りることができるように、降下速度を調整します。

ロープが動くとき滑車軸に連動した歯車が回転し、その回転が速まると遠心ブレーキが動いて、加速度をゼロに保ちます。

このため、体重の軽重、降下距離にかかわらず一定の速度で降下することができ、着地時のショックもありません。

ロープ 外径 9.0mmのロープは、直径3.5mmのワイヤーロープを芯にして、強力な特殊繊維で外装しています。規格強度(引張荷重 3900N)を十分にクリアした強度性能もさることながら、素材を厳選し、丁寧な加工により耐久性のある安全を持っています。

着用具には、バネ入りの特殊緩衝材加工を施したため、ベストなフィット感で簡単に着用でき、降下中でも、動作に全く支障を与えず、安定した姿勢を保持することができます。

リール 投下時の安全性を高めるため、リールの軽量化を図るとともにリール芯に爪を設け、手を加えない限り、着用具がリール芯から外れ難くしました。

操作表示プレート 従来の操作方法をさらに簡単にし、どなたにも、いつでも迷うことなくスムーズにご使用いただけるように各所に分かり易い操作表示プレートを設けました。

緩降機の使用法及び各種取付金具

ORIRO 取付金具は、綿密な強度計算と厳重な試験により、開発、製造された安全性の高い取付金具です。
床付け用から、設置スペースを取らないコンパクトな壁付け用など屋内、屋外に限らずあらゆる設置環境に応じて、設計致します。
また取付金具は、設置対象となる建物の強度、美観を損なわないように、適材適所の取付工事を施工致します。



緩降機屋外BOX



緩降機 一動作式D-1金具
評定番号：評 28-008号 評 28-009号



B型金具



屋外金具



D型金具



LE型金具



C型金具


最適なロープ長は？



ORIRO 取付金具を決める際に知っておいていただきたい事。

開口部

高さ $\geq 0.8m$ 巾 $\geq 0.5m$ 又は 高さ $\geq 1.0m$ 巾 $\geq 0.45m$




操作面積

ORIRO 緩降機の操作に必要なスペース(操作面積)があること。
0.5m以上(当該器具を除く)であること。ただし、いっぺんの長さはそれぞれ0.6m以上であること。




降下空間

外壁面から0.15～0.3mとなる位置を中心とした半径0.5mの円柱形の範囲内に障害物がないこと。



避難空地(着地点)


避難空地は降下空間の投影面積を有し、広場へ通じる道路は幅1m以上であること。



D型(床付用) 使用方法



B型



●BOXのラッチ錠を外し、カバーを開けます。

●アームの先端を持ちストッパーが作動するまで持ち上げます。

●アームの先端を外に向けて、ストッパーが作動するまで回転します。以後は、「D型」の操作手順で行ってください。