



粉末(ABC)消火器10型 強化液(中凹)消火器2型

YA-10NX

型式番号 消第27~60~1号



YNL-2X

型式番号 消第25~11号



- ●消火器の規格改正による型式失効と 共にリサイクルシールの有料化が (2011年1月1日)より始まりました。 ・別途リサイクルシール代(非課税)が
- ・制度の詳細は消火器リサイクル推進 センターまでお問い合わせ下さい。 (株)消火器リサイクル推進センター http://www.ferpc.jp/

ORIRO 粉末(ABC)消火器10型 / 強化液(中性)消火器2型 YA-10NX (蓄圧式) YNL-2X


粉末(ABC)消火器はエコマーク付き



(財)日本環境協会の認定を受けた エコマークを取得しています。 これにより環境への負荷が少なく、 地球に優しい製品です。

あらゆる火災をスピード消火

木材や紙などが燃えるA(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気) 火災やガス火災など、あらゆる原因の出火をスピード消火します。



YA-10NX 仕様

17-101			
規格·材質	国検・鉄	放射時間	約14秒(20°C)
総質量	約5.08kg	放射距離	4~7m(20°C)
全高	約49cm	能力単位	A-3 · B-7 · C
本体容器外径	11.86cm	使用温度範囲	-30°C~+40°C
本体容器板厚	1.2mm	使用圧力範囲	7.0~9.8(×10-1MPa)
柱掛け位置	約29.8cm	耐圧試験圧力値	2.0MPa
本体容器容量	3.54L	使用薬剤	粉末(ABC)
ホース長さ	34cm	薬剤質量	3.0kg
ノズル口径	5.5mm	型式承認番号	消第27~60~1号

さらに安全・高品質

- ・高耐食・耐久性のSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を 指示圧力計に使用。
- ・セルフシール機構による高性能ダブル パッキン


万一、気密漏れしてもリング部が移動して 第二シール部を形成し、高い機密性をキープ。

・封ロックを採用

安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封

・正常な状態(左)と安全栓が一度抜かれた状態(右)。 封ロックが取れ、正常でないことが一目瞭然。

構造図



YNL-2X 仕様

規格・材質	国検・鉄	放射時間	約35秒(20℃)
総質量	約4.4kg	放射距離	4~7m(20°C)
全高	約46cm	能力単位	A-1 · B-1 · C
本体容器外径	12.44cm	使用温度範囲	-20°C~+40°C
本体容器板厚	1.2mm	使用圧力範囲	7.0~9.8(×10-¹MPa)
柱掛け位置	約27cm	耐圧試験圧力値	2.0MPa
本体容器容量	3.45L	使用薬剤	強化液(中性薬剤)薬第23~2号
ホース長さ	27cm	薬剤容(質)量	2.0L (2.24kg)
ノズル口径	2.0mm	型式承認番号	消第25~11号











※回収された消火器の部材リサイクルされます。不要になった消火器を処分する場合は、 必ず販売店か製造元にご相談ください。 ●消防法第17条の3の3に基づき65月に1回の点検が必要になります。

●1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。

●お問い合せは・・・・・

ORIRO オリロー株式会社

本	〒112-0001	東京都文京区白山4-25-6
		TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909
札幌支店	₹060-0008	北海道札幌市中央区北8条西24-1-3
# Jb + rh	-000 0040	TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299
東北 支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町1-16-6 TFL 022-208-7744 FAX 022-208-7747
化関東支店	∓350-2201	「EL. U22-208-7744 FAX. U22-208-774」 埼玉県鶴ヶ島市富士見4-28-35 アークパレス [1
心医果又心	1330-2201	可玉県鯛ヶ島市畠工見4-26-33 アークハレス IT TFL 049-279-7744 FAX 049-279-7745
黄浜 支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡2-17-24
灰	1232-0001	TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745
名古屋支店	∓ 454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷3-383
	1434 0321	TFI 052-352-7744 FAX 052-352-777!
浜松出張所	∓ 435-0014	静岡県浜松市東区大蒲町87-12 メゾンオルセー101号
		TEL. 053-541-7744 FAX. 053-541-7745
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天2-14-24
		TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994
九州支店	₹815-0031	福岡県福岡市南区清水3-9-21
		TEL. 092-551-7744 FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724
		TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949
メンテナンス部	〒112-0001	東京都文京区白山5-1-3-7F
		TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-774
埼玉工場	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745
AC V2 IB	=050 0007	TEL. 0493-72-7744 FAX. 0493-74-086
新潟工場	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724
		TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-494

● 製品、改良などのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

2020.01 改訂版