


●仕様

※設置可能範囲の高さとは・・・

はしご取付位置からはしごの最下段横棧が降着面より500mm以内に納まっている数値

OA

型式番号	品名	有効長 (mm)	設置可能範囲の高さ	重量 (kg)	BOX 寸法 横幅×奥行×高さ (mm)
自在フック型 は第 2 8 ～ 6 号	OA-41	3,630	4,540まで	6.0	折りたたみ用BOX(S) 442×222×403 (ステンレス) 442×222×406.5 (鉄)
	OA-51	4,620	5,530まで	7.1	
	OA-61	5,610	6,520まで	8.3	
	OA-71	6,600	7,510まで	9.4	
	OA-81	7,590	8,500まで	10.5	
は第 2 8 ～ 5 号	OA-91	8,580	9,490まで	12.1	折りたたみ用BOX(M) 572×222×403 (ステンレス) 572×222×406.5 (鉄)
	OA-101	9,570	10,480まで	13.2	
	OA-42	3,630	4,660まで	5.4	折りたたみ用BOX(S) 442×222×403 (ステンレス) 442×222×406.5 (鉄)
ナスカンフックA型 は第 2 8 ～ 7 号	OA-52	4,620	5,650まで	6.5	
	OA-62	5,610	6,640まで	7.7	
	OA-72	6,600	7,630まで	8.8	
	OA-82	7,590	8,620まで	9.9	折りたたみ用BOX(M) 572×222×403 (ステンレス) 572×222×406.5 (鉄)
	OA-92	8,580	9,610まで	11.1	
	OA-102	9,570	10,600まで	12.2	
ナスカンフックB型 は第 2 8 ～ 8 号 (100φに取付けた状態とする)	OA-43	3,630	4,680まで	5.1	折りたたみ用BOX(S) 442×222×403 (ステンレス) 442×222×406.5 (鉄)
	OA-53	4,620	5,670まで	6.2	
	OA-63	5,610	6,660まで	7.3	
	OA-73	6,600	7,650まで	8.4	
	OA-83	7,590	8,640まで	9.6	折りたたみ用BOX(M) 572×222×403 (ステンレス) 572×222×406.5 (鉄)
	OA-93	8,580	9,630まで	10.7	
	OA-103	9,570	10,620まで	11.8	




●設置位置について

(1) 操作面積
0.5㎡以上、一辺の長さはそれぞれ0.6㎡以上であり、当該器具の操作に支障のないこと。

(2) 開口部
取付部の開口部を壁面の部分に設ける場合。
高さ 0.8㎡以上 幅 0.5㎡以上
または
高さ 1㎡以上 幅 0.45㎡以上
取付部の開口部を床面の部分に設ける場合、
直径0.5㎡以上の円が内接できるものであること。

(3) 降下空間
横棧の端からそれぞれの外方向に0.2㎡以上、
及び器具の前面から奥行0.65㎡以上の
角柱形の範囲。
※ 降下空間と架空電線との間隔は1.2㎡以上、
避難はしごの上端と架空電線との間隔は2㎡以上。

(4) 避難空地・・・幅員1㎡以上の避難通路に接続。
降下空間の水平投影面積以上の面積。



(ご注意) オリロー避難はしごの設置は、消防規則により届けが必要です。詳しくは、所轄消防署の指導をお受けください。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

※品番の構成は上記のように区分表示してあります。

OA	-	4	1	自在フック型
		4	2	ナスカンフックA型
		4	3	ナスカンフックB型

はしごの長さ ↑ ↑ フック金具の種類

⚠ 定期点検

避難はしごは6ヶ月に1回の外観・機能点検、及び1年に1回の総合点検が義務付けられています。専門の有資格者の点検を受けてください。

●お問い合わせは・・・

ORIRO オリロー株式会社

URL : <http://www.oriro.co.jp> e-mail : oriro@oriro.co.jp

本 社	〒112-0001	東京都文京区白山4-25-6 TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909
札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北8条西24-1-3 TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町1-16-6 TEL. 022-208-7744 FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見4-28-35 アークパレス1F TEL. 049-279-7744 FAX. 049-279-7745
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡2-17-24 TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷3-383 TEL. 052-352-7744 FAX. 052-352-7775
浜松出張所	〒435-0014	静岡県浜松市東区大蒲町87-12 メゾンオルセー101号室 TEL. 053-541-7744 FAX. 053-541-7745
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天2-14-24 TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水3-9-21 TEL. 092-551-7744 FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949
メンテナンス部	〒112-0001	東京都文京区白山5-1-3-7F TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-7745
埼玉工場	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745 TEL. 0493-72-7744 FAX. 0493-74-0869
新潟工場	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949

●本製品は予告なく変更することがあります

2020.10 改訂版



ORIRO OA避難はしご

国家検定合格品
型式承認番号

自在フック (1) : は第19～15号 (91～101)
は第20～ 1号 (41～ 81)
ナスカンフック (2) : は第19～16号 (92～102)
は第20～ 2号 (42～ 82)
ナスカンフック (3) : は第19～17号 (43～103)

自在フック型 : は第28～ 5号 (91～101)
は第28～ 6号 (41～ 81)
ナスカンフックA型 : は第28～ 7号 (42～102)
ナスカンフックB型 : は第28～ 8号 (43～103)



火災から安心安全に避難できる **OAシリーズ** は**軽量**で
移動・設置が簡単な「つり下げ式避難はしご」です。

ORIRO

OA避難はしご

- 持ち運び、設置が素早くできる取手付。
- 揺れの少ない、突子が平面構造。
- 建物の3階に対応できる、10mまで展張可能。
- アルミ製で軽量、選べる金具は3種類。



持ち運びが素早くできる便利な取手付。

■ 設置場所

地面、または真下階面まで壁面がまっすぐな場所を選んでください。出窓など壁面から突き出たもののある場所は避けてください。設置場所を決める場合、窓枠や手すり等の強度を確認して、上階と階下の設置場所が同じ位置にこないように設置してください。はしごの操作に必要な面積、避難に必要な空間を必ず確保できる場所に設置してください。



■ 保管場所

設置する場所の近くで、よく見える所に常設してください。「避難はしご」表示板は、避難はしごの近くで、よく目立つ場所に貼ってください。また、雨水等のかからない湿気の少ない場所をお選びください。




●自在フック型

調整ボルトを外し、窓枠の幅に合わせて金具の幅を調整し、再度調整ボルトを締めておいてください。窓枠の強度を十分に確認しておいてください。




●つり下げ金具の設置

金具を両手で持ってはしごを外に出して、金具を窓枠に掛けます。突子が壁面に添うように取付けてください。



バンド端を引っ張りながら外側に倒すと止め金具が解除されて、はしごは瞬時に展張します。




ナスカンフックA型

は第28～7号




●ナスカンフックA型


設置する手すりの外径寸法、50φ以内で使用してください。手すりの外径、及び強度も十分に確認しておいてください。



ナスカンフックA型




突子面を手前側に置き、フックを手すりに掛けます。



取手、突子等を持ち1回転して、はしごを外に出します。

ナスカンフックB型



異形管等にワイヤーロープを1回転し、リングにナスカン3を取付けます。

折りたたみ用BOX

鉄/ステンレス



ナスカンフックB型

は第28～8号



●ナスカンフックB型

50φ以上、または異形管等に対応。取付部の強度を十分に確認しておいてください。

